

Trinkwasserschlauch- Desinfektionsset

TWS-KIT-N2
mit Hygienezertifikat



Art. Nr.: TWS-KIT-N2

Für Trinkwasserschläuche 1/2" bis 1,5"

Set bestehend aus:

- 1 Stck. Transportbox
- 1 Stck. TWS- Desinfektionspistole mit GEKA® Trinkwasserkupplung
- 1 Stck. CE-DS5 Anschlusschlauch mit Kupplung und Stecker, 5 m
- 1 Stck. CE-MU-DM10-N2 Spezial-Druckminderer, mit Kupplung, 10 bar
- 1 Stck. CE-USB Stick mit Bedienungsanleitung

Optional bieten wir zu diesem Gerät Desinfektionslösung und geeignete Projektile zum Desinfizieren und Trocknen von Trinkwasserschläuchen an.

Technische Daten:

Betriebsdruck: max. 8 bar
Reinigungsgeschwindigkeit bis zu 15 m/s
Gewicht ca. 3,5 kg



IHF-Industriehandel, Arno Fähmann e.K.

Am Mausauel 13, D-52385 Nideggen-Rath

Tel.: +49 (0)6484 89 19 36 Fax: +49 (0)3212 141 59 84, Mail: info@ihf-industriehandel.de Web: www.ihf-industriehandel.de

© all rights reserved – Arno Fähmann e.K. - DBTWS-REV2-01.07.2021









Trinkwasserschlauch- Desinfektionsset

TWS-KIT-N2
mit Hygienezertifikat

Einsatzgebiet:

Das TWS-KIT-N2 ist ein Desinfektionsgerät zum Reinigen, Trocknen und Beprobieren von 1/2" bis 1,5" Trinkwasserschläuchen (Erweiterung auf Storz-C und Storz-B möglich).

Es ist für den semiprofessionellen Einsatz gedacht und richtet sich speziell an Anwender die gelegentlich oder saisonbedingt Trinkwasserschläuche verwenden und ein effektives, kostengünstiges Gerät, für eine allen hygienischen Anforderungen entsprechende Reinigung, benötigen.

Schlauch Nennweite Zoll	Schlauch Innendurchmesser mm	Kupplung	Projektil Ø Trocknung & Desinfektion	TWS-Pistole Adapter
1/2"	13	GEKA® 1/2"	TWS-18 mm	GEKA®
3/4"	19	GEKA® 3/4"	TWS-26 mm	GEKA®
1"	25	GEKA® 1"	TWS-30 mm	GEKA®
1,5"	38	GEKA® 1,5"	TWS-45 mm	GEKA®
di Ø 13-19-25-38 mm				
		GEKA® Kupplung	Projektil	GEKA®
				
di Ø 13-19-25 mm				
		Schlauch ohne Einfassung	Projektil	TWS-UNI Adapter
				

Das TWS-KIT-N2 wird bei allen Trinkwasserschlauchanwendungen an einer handelsüblichen N2 (Stickstoff in Lebensmittelqualität) Gasflasche mit Ventilanschluss W 24,32 x 1/14" rechts nach DIN 477 Teil 1 betrieben.

Bitte beachten Sie unsere Bedienungsanleitungen und Sicherheitsdatenblätter.
Weiter Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.ihf-industriehandel.de